

Folha de dados técnicos

Refletor

N.º do art.: 50113421

TKS 50x50.UV.HT

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Versão especial

Versão especial	Resistente ao calor
-----------------	---------------------

Dados mecânicos

Execução	Retangular
Tamanho de microprisma triplo	4 mm
Dimensão de montagem, largura	51,5 mm
Dimensão de montagem, altura	72 mm
Dimensão de montagem, espessura	8,7 mm
Superfície refletora, altura	48 mm
Superfície refletora, largura	47,25 mm
Material do espelho reflexivo	Plástico
Material do substrato	Plástico
Com mudança de polarização	Sim
Nomenclatura química, material refletor	PMMA8N
Estrutura, superfície ativa	Triple
Revestimento	Proteção UV
Peso líquido	25 g
Tipo de fixação	Colável Fixação de passagem

Certificações

Grau de proteção	IP 40
------------------	-------

Classificação

Número da pauta aduaneira	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ECLASS 15.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467
ETIM 10.0	EC002467

Dados do ambiente

Temperatura ambiente, operação	-40 ... 120 °C
--------------------------------	----------------

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

