

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50106961

MTKS 14x23.P

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Basisgegevens

Toepassingsgebied	Pharma
-------------------	--------

Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	1,2 mm
Montagemaat breedte	13,6 mm
Montagemaat hoogte	23 mm
Montagemaat dikte	4,2 mm
Reflectievlak hoogte	21 mm
Reflectievlak breedte	11 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PES
Structuur actief vlak	Microtriple
Nettogewicht	2 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging kleefbaar
Materiaalverdraagzaamheid	ECOLAB

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

