

Technisch gegevensblad Reflector

Art.-nr.: 50022816

TKS 100X100

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen



Afbeelding kan afwijken

Technische gegevens

Mechanische gegevens

Bouwworm	rechthoekig
Tripelrastermaat	4 mm
Montagemaat breedte	103 mm
Montagemaat hoogte	125 mm
Montagemaat dikte	8,7 mm
Reflectievlak hoogte	96 mm
Reflectievlak breedte	96 mm
Materiaal reflector	Kunststof
Materiaal drager	Kunststof
Polarisatie-wijzigend	Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector	PMMA8N
Structuur actief vlak	Triple
Nettogewicht	70 g
Type bevestiging	Doorgaande bevestiging kleefbaar

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-40 ... 65 °C
------------------------------	---------------

Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 67
-------------------	-------

Classificatie

Douanetariefnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467

Maattekeningen

Alle maten in millimeter

