

Teknik veri sayfası

Kablo soketi

Ürün no.: 50040097

KD 01-5-BA

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı	Maks. 60 V AC/DC
Ölçüm işletmesi akımı	4.000 mA

Bağlantı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak fiş ile vida kısıkaçları
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Kablo özellikleri

İletken enine kesiti	0,75 mm ²
AWG	18

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	18 mm
Maks. kablo deliği	6 ... 8 mm

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 85 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 67
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440102
ECLASS 12.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

İşlev	Gerilim beslemesi
Bağlantı türü	Yuvarlak fiş ile vida kısıkaçları
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Malzeme kavrama cismi	Metal
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	A kodlu
Tasarım	eksenel
Kilit	Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli