

Hoja técnica

Set de sensores de muting

Código: 426522

Set-AC-MTX-4S



Contenido

- El set se compone de
- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

El set se compone de

	Cantidad	Código	Denominación	Artículo	Descripción
	2	50146483	PRK25C.D/PX-410-M12	Fotocélula reflexiva polarizada	Aplicación: Detección de objetos envueltos en película extensible Límite de alcance: 0,05 ... 10 m Fuente de luz: LED, Rojo Tensión de alimentación: CC Salidas digitales: 1 Unidad(es) Salida 1: Transistor, PNP, De conmutación oscuridad Frecuencia de conmutación: 1.500 Hz Conexión: Cable con conector redondo, 410 mm, M12, PUR, 4 polos
	2	50146484	PRK25C.D/PX-700-M12	Fotocélula reflexiva polarizada	Aplicación: Detección de objetos envueltos en película extensible Límite de alcance: 0,05 ... 10 m Fuente de luz: LED, Rojo Tensión de alimentación: CC Salidas digitales: 1 Unidad(es) Salida 1: Transistor, PNP, De conmutación oscuridad Frecuencia de conmutación: 1.500 Hz Conexión: Cable con conector redondo, 700 mm, M12, PUR, 4 polos
	4	50022814	TKS 50X50	Reflector	Diseño: Rectangular Tamaño del triple: 4 mm Superficie de reflexión: 47 mm x 48 mm Material: Plástico Sustrato: Plástico Denominación química material: PMMA8N Fijación: Fijación pasante, Adhesivo

Datos técnicos

Datos básicos

Serie	Set-AC
Apropiado para	Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300

Datos ópticos

Alcance efectivo	0,05 ... 8 m, con reflector TK(S) 100x100
Alcance efectivo	0,05 ... 4 m, Con reflector TKS 50x50

Datos mecánicos

Peso neto	1.570 g
Color de carcasa	Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación	Soporte incluido en el suministro
Tipo de sensores de muting	Fotocélulas reflexivas PRK 25C
Número de sensores de muting	4 Unidad(es)
Número de reflectores	4 Unidad(es)

Clasificación

Número de arancel	85365019
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272792
ECLASS 11.0	27272792
ECLASS 12.0	27272792
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015

Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

