

Teknik veri sayfası


Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50130868

KD U-M8-3W-P1-100

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı Maks. 60 V AC/DC

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M8

Tip dişi

Malzeme kavrama cismi PUR

Kutup sayısı 3 kutuplu

Tasarım açılı

Yuvarlak konektör, LED Hayır

Kilit Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Bağlantı 2

Bağlantı türü açık uç

Kablo özellikleri

İletken sayısı 3 Adet

İletken enine kesiti 0,25 mm²

AWG 24

Renk kılıf siyah

Korumalı Hayır

Silikonsuz Evet

Kablo tasarımı Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)

Kablo çapı (dış) 4,3 mm

Kablo uzunluğu 10.000 mm

Malzeme kılıf PUR

İletken izolasyonu PUR

Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 3,3 m/s ve maks. 5m/s² ivmelenme

Çekme zinciri uygunluğu Evet

Dış kaplamanın özellikleri FCKW, kadmiyum, silikon, halojen ve kurşun içermez, mat, az yapışkan, aşınmaya dayanıklı, makineyle iyi işlenebilir

Dış kaplamanın dayanıklılığı hidroliz ve mikroba karşı dayanıklıdır, VDE 0472 Bölüm 803 Test B uyarınca iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 uyarınca alev geciktiricidir

Burulma kapasitesi ± 180° / m (maks. 2 mil. çevrim, 35 çevrim / dak)

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği 9 mm

Eğilme döngüleri 5.000.000 Adet

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 10 x kablo çapı

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. min. 5 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -25 ... 80 °C

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 80 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

IP 67

Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M8

Tip dişi

Malzeme kavrama cismi PUR

Kutup sayısı 3 kutuplu


Tasarım açılı

Yuvarlak konektör, LED Hayır

Kilit Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli

Elektrik bağlantısı

| Pin | İletken rengi |
|-----|---------------|
| 1 | kahverengi |
| 3 | Mavi |
| 4 | siyah |



Bağlantı 2

| | |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

Devre şeması

Bağlantı şeması

