

## Teknik veri sayfası


### Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50130889

KD U-M8-3W-V1-020-DP

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Elektrik verileri

## Güç verileri

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Çalışma voltajı | 24 V DC ±25% |
|-----------------|--------------|

## Bağlantı

## Bağlantı 1

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Bağlantı türü           | Yuvarlak konnektör   |
| Vida dişi büyüklüğü     | M8   |
| Tip                     | dişi   |
| Malzeme kavrama cismi   | PUR  |
| Kutup sayısı            | 3 kutuplu  |
| Tasarım                 | açılı  |
| Yuvarlak konnektör, LED | Evet   |
| Kilit                   | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Bağlantı 2

|               |         |
|---------------|---------|
| Bağlantı türü | açık uç |
|---------------|---------|

## Kablo özellikleri

|                              |   |
|------------------------------|---|
| İletken sayısı               | 3 Adet  |
| İletken enine kesiti         | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| AWG                          | 24  |
| Renk kılıf                   | siyah   |
| Korumalı                     | Hayır   |
| Silikonsuz                   | Evet  |
| Kablo tasarımı               | Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)  |
| Kablo çapı (dış)             | 4,4 mm  |
| Kablo uzunluğu               | 2.000 mm  |
| Malzeme kılıf                | PVC   |
| İletken izolasyonu           | PVC   |
| Çekme zinciri uygunluğu      | Hayır   |
| Dış kaplamanın özellikleri   | FCKW, kadmiyum, silikon ve kurşun içermez, makineyle iyi işlenebilir                                    |
| Dış kaplamanın dayanıklılığı | iyi bir yağ, benzin ve kimyasal dayanımına sahiptir, UL 1581 VW1 / CSA FT1 uyarınca alev geciktiricidir |

## Mekanik bilgiler

|  |                      |
|--|----------------------|
| Anahtar genişliği                        | 9 mm                 |
| Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min.      | min. 10 x kablo çapı |
| Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. | min. 5 x kablo çapı  |

## Kumanda ve gösterge

|            |        |
|------------|--------|
| LED sayısı | 1 Adet |
|------------|--------|

## Çevresel veriler

|  |               |
|--|---------------|
| Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme      | -5 ... 80 °C  |
| Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme | -30 ... 80 °C |

## Sertifikalar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Koruma sınıfı    | IP 65   |
|                  | IP 67   |
| Sertifikasyonlar | c UL US |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279201 |
| ECLASS 8.0            | 27279218 |
| ECLASS 9.0            | 27060311 |
| ECLASS 10.0           | 27060311 |
| ECLASS 11.0           | 27060311 |
| ECLASS 12.0           | 27060311 |
| ETIM 5.0              | EC001855 |
| ETIM 6.0              | EC001855 |
| ETIM 7.0              | EC001855 |
| ETIM 8.0              | EC001855 |

## Elektrik bağlantısı


## Bağlantı 1

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Bağlantı türü           | Yuvarlak konnektör   |
| Vida dişi büyüklüğü     | M8   |
| Tip                     | dişi   |
| Malzeme kavrama cismi   | PUR  |
| Kutup sayısı            | 3 kutuplu  |
| Tasarım                 | açılı  |
| Yuvarlak konnektör, LED | Evet   |
| Kilit                   | Vidalama, çinko baskı döküm nikelli, tavsiye edilen tork 0,6 Nm, kendinden kilitlemeli |

## Pin

## İletken rengi

|   |            |
|---|------------|
| 1 | kahverengi |
| 3 | Mavi       |
| 4 | siyah      |



## Elektrik bağlantısı

### Bağlantı 2

Bağlantı türü

açık uç

## Devre şeması

### Bağlantı şeması

