

Teknik veri sayfası

Bağlantı kablosu

Ürün no.: 50143055

KD PL-M12-5A-P0-150

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Devre şeması



Şekil farklılık gösterebilir



Teknik veriler

Temel veriler

Bunlar için uygundur: MD 748i

Elektrik verileri

Güç verileri

Çalışma voltajı 50 V AC / 60 V DC

Bağlantı

Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konektör

Vida dişi büyüklüğü M12

Tip dişi

Kutup sayısı 5 kutuplu

Kodlama L kodlu

Tasarım eksenel

Yuvarlak konektör, LED Hayır

Kablo özellikleri

İletken sayısı 5 Adet

İletken enine kesiti 1,5 mm²

Renk kılıf gri

Korumalı Evet

Kablo tasarımı Bağlantı kablosu (tek tarafı açık)

Kablo çapı (dış) 8 mm

Kablo uzunluğu 15.000 mm

Malzeme kılıf PUR

İletken izolasyonu PP

Travers oranı 5m yatay hareket uzunluğunda maks. 5 m/s ve maks. 50m/s² ivmelenme

Çekme zinciri uygunluğu Evet

Mekanik bilgiler

Eğilme döngüleri 10.000.000 Adet

Bükme yarıçapı esnek yerleşim, min. min. 7,5 x kablo çapı

Bükme yarıçapı yeri sabit yerleşim, min. Min. 4 x kablo çapı

Kumanda ve gösterge

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim, esnek döşeme -30 ... 90 °C

Ortam sıcaklığı işletim, yere sabit döşeme -40 ... 90 °C

Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 65

IP 67

IP 69K

Sertifikasyonlar c UL US

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

Elektrik bağlantısı


Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	L kodlu
Tasarım	eksenel
Yuvarlak konektör, LED	Hayır

Pin

1	kahverengi
2	beyaz
3	Mavi
4	siyah
5	gri

İletken rengi



Devre şeması

Bağlantı şeması

