

## Karta danych technicznych


### Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50130891

KD U-M8-3W-V1-050-DP

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne
- Schemat elektryczny



## Dane techniczne

### Dane elektryczne

#### Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze 24 V DC ±25%

### Przyłącze

#### Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza Wtyczki okrągłe

Rozmiar gwintu M8

Typ female

Materiał korpusu rękojeści PUR

Liczba pinów 3 -pin

Wersja kątowy

Wtyczka okrągła, LED Tak

**Blokada** Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące

#### Przyłącze 2

Rodzaj przyłącza otwarty koniec

#### Właściwości przewodu

Liczba żył 3 Piece(s)

Przekrój żyły 0,25 mm<sup>2</sup>

AWG 24

Kolor płaszczki czarny

Ekranowane Nie

Bez silikonu Tak

Wersja przewodu Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)

Średnica przewodu (zewnętrzna) 4,4 mm

Długość przewodu 5.000 mm

Materiał płaszczki PVC

Izolacja żył PVC

Przydatność łańcucha wlezonego Nie

**Właściwości płaszczki zewnętrznej** Bez zawartości FCKW, kadmu, silikonu, halogenu i ołowiu, łatwy w obróbce maszynowej

**Odporność płaszczki zewnętrznej** niewrażliwy na oleje, benzynę i chemikalia, odporny na działanie płomieni według UL 1581 VW1 / CSA FT1

### Dane mechaniczne

Rozstaw klucza 9 mm

Promień gięcia ułożenie elastyczne, min. 10 x średnica przewodu

Promień gięcia ułożenie na stałe, min. min. 5 x średnica przewodu

### Obsługa i wskazanie

Liczba LED 1 Piece(s)

### Parametry otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie elastyczne -5 ... 80 °C

Temperatura otoczenia podczas pracy, ułożenie na stałe -30 ... 80 °C

### Certyfikaty

Stopień ochrony IP 65

IP 67

Dopuszczenia c UL US

### Klasyfikacja

Numer taryfy celnej 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

## Przyłącze elektryczne


### Przyłącze 1

Rodzaj przyłącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M8
Typ	female
Materiał korpusu rękojeści	PUR
Liczba pinów	3 -pin
Wersja	kątowy
Wtyczka okrągła, LED	Tak
Blokada	Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące

### Pin

1	brązowy
3	niebieski
4	czarny

### Kolor żyły



## Przylącze elektryczne

### Przylącze 2

Rodzaj przylącza

otwarty koniec

## Schemat elektryczny

### Schemat okablowania

