

Folha de dados técnicos



Cabo adaptador

N.º do art.: 50104078

CB-ASM-PK1

Conteúdo

- Dados técnicos
- Ligação elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados elétricos

Dados de desempenho

Tensão de operação	30 V CA/CC
--------------------	------------

Conexão

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
-----------------	-------

Conector redondo, LED	Não
-----------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Número de polos	9 polos
-----------------	---------

Versão	Axial
--------	-------

Conexão 2

Tipo de conexão	RJ45
-----------------	------

Características dos cabos

Número de fios	8 Unid.
----------------	---------

Cor da bainha	Cinza
---------------	-------

Blindado	Não
----------	-----

Versão do cabo	Cabo de ligação
----------------	-----------------

Comprimento do cabo	2.500 mm
---------------------	----------

Material da bainha	PVC
--------------------	-----

Adequabilidade para correntes de arraste	Não
------------------------------------------	-----

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
---------------------------	----------

ECLASS 5.1.4	27279201
--------------	----------

ECLASS 8.0	27279218
------------	----------

ECLASS 9.0	27060311
------------	----------

ECLASS 10.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 11.0	27060313
-------------	----------

ECLASS 12.0	27060313
-------------	----------

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

ETIM 6.0	EC001855
----------	----------

ETIM 7.0	EC001855
----------	----------

ETIM 8.0	EC001855
----------	----------

Ligação elétrica

Conexão 1

Tipo de conexão	Sub-D
-----------------	-------

Conector redondo, LED	Não
-----------------------	-----

Tipo	female
------	--------

Número de polos	9 polos
-----------------	---------

Versão	Axial
--------	-------

Conexão 2

Tipo de conexão	RJ45
-----------------	------