

Hoja técnica



Cable adaptador

Código: 50104078

CB-ASM-PK1

Contenido

- Datos técnicos
- Conexión eléctrica



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos eléctricos

Datos de potencia

Tensión de trabajo 30 V CA/CC

Conexión

Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D

Conector redondo, LED No

Tipo Conector hembra

Número de polos 9 polos

Versión Axial

Conexión 2

Tipo de conexión RJ45

Propiedades de cable

Número de conductores 8 Unidad(es)

Color de cubierta Gris

Apantallado No

Versión de cable Cable de interconexión

Longitud de cable 2.500 mm

Material de cubierta PVC

Aptitud para cadena de arrastre No

Clasificación

Número de arancel 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060313

ECLASS 11.0 27060313

ECLASS 12.0 27060313

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

Conexión eléctrica

Conexión 1

Tipo de conexión Sub-D

Conector redondo, LED No

Tipo Conector hembra

Número de polos 9 polos

Versión Axial

Conexión 2

Tipo de conexión RJ45