

기술 데이터 시트


연결 케이블

품목 번호: 50141463

KD PL-M12-5A-P0-050

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

적합한 적용 대상:	MD 748i
------------	---------

전기 데이터

성능 데이터

작동 전압	50V AC / 60V DC
-------	-----------------

연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
엔코딩	L-코딩됨
버전	액시얼
원형 커넥터, LED	아니오

케이블 특성

와이어 개수	5 개수
와이어 단면	1.5 mm ²
덮개 색상	회색
차폐됨	아니오
케이블 모델	연결 케이블(한쪽이 열려 있음)
케이블 직경(외경)	2.35 mm
케이블 길이	5,000 mm
덮개 재료	PUR
와이어 절연	PP
드래그 체인 적합성	예
트래버스 측량	수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 50m/s ² 에서 최대 5m/s

기술 데이터

급힘 주기	10,000,000 개수
유동적 배열 굽곡 반경, 최소	최소 7.5 x 케이블 직경
고정적 배열 굽곡 반경, 최소	최소 4 x 케이블 직경

조작 및 표시

환경 데이터

작동 시 주변 온도, 유동적 배열	-30 ... 90 °C
작동 시 주변 온도, 고정적 배열	-40 ... 90 °C

인증

보호 등급	IP 67
	IP 69K
	IP 65
인증	c UL US

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

전기 연결


연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	5 핀
엔코딩	L-코딩됨
버전	액시얼
원형 커넥터, LED	아니오

핀

1	갈색
2	흰색
3	청색
4	흑색
5	회색

와이어 색상



회로도

배선도

