

Technisch gegevensblad

Aansluitkabel

Art.-nr.: 50130841

KD U-M8-3A-V1-200

Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's



Afbeelding kan afwijken



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Prestatiegegevens

Bedrijfsspanning 50 V AC, 60 V DC

Aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting Ronde stekker

Schroefdraadmaat M8

Type female

Materiaal greepgedeelte PUR

Aantal polen 3 -polig

Uitvoering axiaal

Ronde stekker, LED Nee

Vergrendeling Wartel, zinksputgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Aansluiting 2

Type aansluiting open uiteinde

Kabeleigenschappen

Aantal aders 3 St.

Aderdoorsnede 25 mm²

AWG 24

Kleur mantel zwart

Afgeschermd Nee

Siliconenvrij Ja

Kabeluitvoering Aansluitkabel (eezijdig open)

Kabeldiameter (uitwendig) 4,4 mm

Kabellengte 20.000 mm

Materiaal mantel PVC

Aderisolatie PVC

Geschikt voor kabelrupsen Nee

Eigenschappen van de buitenmantel CFK-, cadmium-, siliconen- en loodvrij, machinaal goed verwerkbaar

Bestendigheid van de buitenmantel goede olie-, benzine- en chemicaliën-bestendigheid, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1

Mechanische gegevens

Sleutelwijdte 9 mm

Buigradius flexibel verlegd, min. min. 10 x kabeldiameter

Buigradius vast verlegd, min. min. 5 x kabeldiameter

Bediening en display

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf, flexibel -5 ... 80 °C gelegd

Omgevingstemperatuur bedrijf, vast -30 ... 80 °C gelegd

Certificeringen

Beschermingsgraad IP 67

IP 65

Goedkeuringen c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer 85444290

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279218

ECLASS 9.0 27060311

ECLASS 10.0 27060311

ECLASS 11.0 27060311

ECLASS 12.0 27060311

ETIM 5.0 EC001855

ETIM 6.0 EC001855

ETIM 7.0 EC001855

ETIM 8.0 EC001855

Elektrische aansluiting

Aansluiting 1

Type aansluiting

Ronde stekker

Schroefdraadmaat

M8

Type

female

Materiaal greepgedeelte

PUR

Aantal polen

3 -polig

Uitvoering

axiaal

Ronde stekker, LED

Nee

Vergrendeling

Wartel, zinksputgietwerk vernikkeld, aanbevolen koppel 0,6 Nm, zelfborgend

Pin

1

bruin


3

blauw

4

zwart

Aderkleuren



Elektrische aansluiting

Aansluiting 2

Type aansluiting

open uiteinde

Bedradingschema's

Bedradingschema

