

## Folha de dados técnicos

### Fita de código de barras

N.º do art.: 50147190

BCT G40 H47 L030

#### Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

|               |                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Adequado para | Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 300i |
|---------------|----------------------------------------------------------------|

Dados mecânicos

|                                                |                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Medição (A x C)                                | 47 mm x 30.000 mm                           |
| Dimensão de grade                              | 40 mm                                       |
| Peso líquido                                   | 213 g                                       |
| Caraterísticas mecânicas                       | Com resistência limitada a raios UV         |
|                                                | Parcialmente resistente a produtos químicos |
|                                                | Resistente a riscos                         |
|                                                | Resistente ao atrito                        |
|                                                | Resistente à umidade                        |
| Adesivo                                        | Adesivo de acrilato                         |
| Resistência de aderência                       | 0,035 mm                                    |
| Processo de fabricação                         | Impressão digital                           |
| Resistência química (a 23 °C ao longo de 24 h) | Diesel                                      |
|                                                | Óleo de transformador                       |
|                                                | White spirit                                |
| Cura                                           | 24 h                                        |
| Proteção de superfície                         | Laminado de polipropileno transparente      |

Dados do ambiente

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Temperatura ambiente, operação           | -29 ... 93 °C            |
| Temperatura de processamento             | 0 ... 45 °C              |
| Temperatura de processamento recomendada | 10 ... 25 °C             |
| Resistência                              | Luz UV                   |
|                                          | Spray de sal (150 h/5 %) |
|                                          | Umidade do ar            |
| Natureza da base                         | Limpo                    |
|                                          | Liso                     |
|                                          | Seco                     |
|                                          | Sem graxa                |

Classificação

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 90178010 |
| ECLASS 5.1.4              | 27280190 |
| ECLASS 8.0                | 27280190 |
| ECLASS 9.0                | 27280192 |
| ECLASS 10.0               | 27280192 |
| ECLASS 11.0               | 27280192 |
| ECLASS 12.0               | 27280192 |
| ECLASS 13.0               | 27280192 |
| ECLASS 14.0               | 27280192 |
| ECLASS 15.0               | 27280192 |
| ETIM 5.0                  | EC002498 |
| ETIM 6.0                  | EC003015 |
| ETIM 7.0                  | EC003015 |
| ETIM 8.0                  | EC003015 |
| ETIM 9.0                  | EC003015 |
| ETIM 10.0                 | EC003015 |