

Folha de dados técnicos Fixação de barra redonda

N.º do art.: 50132605

BTU 360-D18

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Inclui	2x parafuso M4 x 20
	2x parafuso M4 x 30
	2x porca de montagem M4
Adequado para o grupo de produtos	Sensores de chaveamento, cúbicos
Adequado para	Sensores da série 10
	Sensores da série 46B
	Sensores da série 46C
	Sensores da série 49C
	Sensores da série 8

Dados mecânicos

Peso líquido	116 g
Versão do suporte de fixação	Sistema de montagem
Tipo de fixação, lado da instalação	Para barra redonda 18 mm
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Parafusável
Tipo de suporte de fixação	Ajustável
	Apertável com terminal
	Girável em 360°
Material do suporte de fixação	Metal
	Plástico

Classificação

Número da pauta aduaneira	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ECLASS 16.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

