

Folha de dados técnicos

Conj. de suporte

N.º do art.: 424417

BT-2P40

Conteúdo

- Dados técnicos
- Desenhos dimensionais



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Inclui	Suporte tipo grampo BT-P40, 2x
Adequado para o grupo de produtos	Barreiras de luz de segurança
	Cortinas de luz de medição
	Cortinas de luz de segurança
Adequado para	Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
	Cortinas de luz CML700i
	Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300

Dados mecânicos

Furo 1, diâmetro	M6
Furo 2, diâmetro	M6
Peso líquido	255 g
Versão do suporte de fixação	Suporte de aperto
Tipo de fixação, lado da instalação	Montagem em ranhura
Tipo de fixação, lado do dispositivo	Montagem em ranhura
Tipo de suporte de fixação	Adequado para montagem nas colunas de dispositivos UDC-S2, DC-S2
	Apertável com terminal
Material do suporte de fixação	Metal

Classificação

Número da pauta aduaneira	73182900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ECLASS 14.0	27273701
ECLASS 15.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015

Desenhos dimensionais

Todas as medidas em milímetros

