

## Technisch gegevensblad


### Verbindingskabel

Art.-nr.: 50138360

KSS HS-USB-4A-RJ41-AA-T1-020

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

Geschikt voor	HS 66x8
Geschikt voor interface	USB

### Aansluiting

Lijnlabel	CBA-U46-S07ZAR
-----------	----------------

#### Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
Ronde stekker, LED	Nee

#### Aansluiting 2

Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 standard-A

#### Kabeleigenschappen

Aantal aders	4 St.
Kleur mantel	zwart
Afgeschermd	Ja
Kabeldiameter (uitwendig)	5,5 mm
Kabellengte	2.000 mm
Materiaal mantel	TPU
Geschikt voor kabelrupsen	Nee

### Mechanische gegevens

Nettogewicht	90 g
--------------	------

### Classificatie

Douanetariefnummer	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604


## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Type aansluiting	RJ41
Ronde stekker, LED	Nee

#### Pin Pintoewijzing

1	Cable ID
2	+5 V DC
3	GND
4	n.c.
5	D+
6	n.c.
7	D-
8	n.c.
9	n.c.
10	+12 V DC



### Aansluiting 2

Type aansluiting	USB
Stekkertype	USB 2.0 standard-A

#### Pin Pintoewijzing

1	+5 V DC
2	DATA-
3	DATA+
4	GND

