

Scheda tecnica dati Elemento di fissaggio

Cod. art.: 50121434

BT 300 - 1

Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

Contiene	4 rondelle
	4 rondelle elastiche
	4 viti M4 x 10
Idoneo per il gruppo di prodotti	Lettori stazionari di codici a barre
Idoneo per	IVS 108
	Letture di codici a barre serie BCL 2xxi, specchio deflettori
	Letture di codici a barre serie BCL 3xxi, specchio deflettori
	Lettori di codici a barre, serie BCL 3xxi

Dati meccanici

Denominazione normalizzata dell'elemento di fissaggio, metallo	Acciaio, zincato
	Alluminio pressofuso
Modello di elemento di fissaggio	Sistema di montaggio
Tipo di fissaggio, lato impianto	Per barre tonde 10 - 16 mm
Tipo di fissaggio, lato dispositivo	Avvitabile
Tipo di elemento di fissaggio	Orientabile di 360°
	Regolabile
Materiale dell'elemento di fissaggio	Metallo

Classificazione

Voce tariffaria doganale	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015

Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

