

Fiche technique

Câble de liaison

Art. n°: 50128804

KB 307-10000 FLEX

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

Adapté pour	BPS 307i
Adapté pour interface	SSI

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Réglette à douilles
Nombre de pôles	32 pôles
Connecteur rond, LED	Non

Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------

Propriétés du câble

Nombre de brins	10 pièce(s)
Couleur de la gaine	Gris
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de liaison
Diamètre (extérieur) du câble	8,5 mm
Longueur de câble	10.000 mm
Matériau de gaine	PUR
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Oui
Vitesse d'avance	3,3 m/s max. pour une longueur de déplacement horiz. de 5 m et une accélération max. de 5 m/s ²

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Réglette à douilles
Nombre de pôles	32 pôles
Connecteur rond, LED	Non

Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------

Couleur de brin

Affectation des brins

Gris	FE
Blanc	GNDIN
Brun	VIN
Violet	SWIO 1
Noir	SWIO 2
Bleu	CLK-
Vert	DATA-
Rouge	CLK+
Jaune	DATA+
Rose	n.c.