

## Fiche technique

## Kit de support

Art. n°: 424417

BT-2P40

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Caractéristiques techniques

### Données de base

<b>Contenu</b>	Fixation par serrage BT-P40, 2
<b>Adapté pour groupe de produits</b>	Barrières immatérielles de sécurité Cellules de sécurité Rideaux mesurants
<b>Adapté pour</b>	Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 Rideaux lumineux CML700i

### Données mécaniques

<b>Alésage 1, diamètre</b>	M6
<b>Alésage 2, diamètre</b>	M6
<b>Modèle de pièce de fixation</b>	Fixation par serrage
<b>Type de fixation, côté installation</b>	Montage en rainure
<b>Type de fixation, côté appareil</b>	Montage en rainure
<b>Type de pièce de fixation</b>	Adapté au montage dans des montants UDC-S2, DC-S2 Serrable
<b>Matériau de la pièce de fixation</b>	Métallique

### Classification

<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389099
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ECLASS 13.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002498
<b>ETIM 6.0</b>	EC003015
<b>ETIM 7.0</b>	EC003015
<b>ETIM 8.0</b>	EC003015

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

