

Scheda tecnica dati


Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50035863

CB-D9-3000-5GF/GM

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di esercizio	30 V CA/CC
-----------------------	------------

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Connettore circolare, LED	No
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	male
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	5 pezzo(i)
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Lunghezza cavo	3.000 mm
Idoneità per catena portacavi	No

Dati meccanici

Peso netto	136 g
------------	-------

Comando e visualizzazione

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Sub-D
Connettore circolare, LED	No
Tipo	female
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Sub-D
Tipo	male
Numero di poli	9 poli
Modello	Assiale