

## Scheda tecnica dati

### Nastro a codici a barre

Cod. art.: 50037493

BCB G40 H47 L100

#### Contenuto

- Dati tecnici
- Codice articoli



La figura può variare

Dati tecnici

Dati di base

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Idoneo per | Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 300i |
|------------|-----------------------------------------------------------|

Dati meccanici

|                                                                         |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dimensione (H x L)                                                      | 47 mm x 100.000 mm                          |
| Dimensioni di reticolo                                                  | 40 mm                                       |
| Peso netto                                                              | 1.244 g                                     |
| Caratteristiche meccaniche                                              | Antigraffio                                 |
|                                                                         | Indelebile                                  |
|                                                                         | Resistente ai raggi UV                      |
|                                                                         | Resistente all'umidità                      |
|                                                                         | Resistenza condizionale a sostanze chimiche |
| Adesivo                                                                 | Colla acrilica                              |
| Forza dell'adesivo                                                      | 0,1 mm                                      |
| Metodo di produzione                                                    | Stampa digitale                             |
| Resistenza alle sostanze chimiche (controllo eseguito a 23 °C per 24 h) | Benzina solvente                            |
|                                                                         | Gasolio                                     |
|                                                                         | Olio per trasformatori                      |
| Indurimento                                                             | 72 h                                        |
| Protezione della superficie                                             | Poliestere, opaco                           |

Dati ambientali

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura ambiente, funzionamento    | -40 ... 120 °C            |
| Temperatura di lavorazione             | 0 ... 45 °C               |
| Temperatura di lavorazione consigliata | 10 ... 25 °C              |
| Resistenza                             | Luce UV                   |
|                                        | Nebbia salina (150 h/5 %) |
|                                        | Umidità                   |
| Proprietà di base                      | Asciutto                  |
|                                        | Liscio                    |
|                                        | Pulito                    |
|                                        | Senza grasso              |

Classificazione

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Voce tariffaria doganale | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4             | 27280190 |
| ECLASS 8.0               | 27280190 |
| ECLASS 9.0               | 27280192 |
| ECLASS 10.0              | 27280192 |
| ECLASS 11.0              | 27280192 |
| ECLASS 12.0              | 27280192 |
| ECLASS 13.0              | 27280192 |
| ECLASS 14.0              | 27280192 |
| ECLASS 15.0              | 27280192 |
| ECLASS 16.0              | 27280192 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

Codice articoli

Denominazione articolo: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB Nastro a codici a barre

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BCB  | Serie<br>BCB: Nastro a codici a barre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| AAA  | Griglia / dimensioni del reticolo<br>G30: 30 mm<br>G40: 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BBB  | Altezza del nastro / altezza speciale<br>H25: altezza 25 mm<br>H47: altezza 47 mm<br>SH1: altezza speciale individuale tra 20 - 32 mm<br>SH2: altezza speciale individuale tra 33 - 47 mm<br>SH3: altezza speciale individuale tra 48 - 70 mm<br>SH4: altezza speciale individuale tra 71 - 140 mm                                                             |
| CCCC | Lunghezza del nastro / lunghezza speciale<br>Lxxx: lunghezza del nastro in mm<br>SL: lunghezza speciale                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DDDD | Opzioni<br>TWIN: due nastri stampati in modo identico<br>MVS: Measurement Value Switch (colore rosso)<br>MV0: Measurement Value Zero (colore giallo)<br>ML: etichetta marca<br>RW: Reverse Winding (verso di avvolgimento modificato, il valore di posizione più piccolo si trova all'interno sull'anima del rotolo)<br>RK: Repair Kit (nastro di riparazione) |

## Codice articoli

### BCB

### Nastro a codici a barre

E

#### Modello specifico al cliente

A: contenuto del codice ML = AA1 colore rosso  
B: contenuto del codice ML = BB1 colore rosso  
C: contenuto del codice ML = CC1 colore rosso  
D: contenuto del codice ML = DD1 colore rosso  
E: contenuto del codice ML = EE1 colore rosso  
F: contenuto del codice ML = FF1 colore rosso  
G: contenuto del codice ML = CC1 colore rosso

#### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti i tipi di apparecchi disponibili sul sito di Leuze all'indirizzo [www.leuze.com](http://www.leuze.com).