

Fiche technique Système de montage

Art. n°: 50119330

BTU 900M-D14

Contenu

- Caractéristiques techniques



Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Contenu	2 rondelles de Ø 4,3 mm chacune
	2 vis M4 x 20
	2 vis M4 x 25
Adapté pour groupe de produits	Lecteurs stationnaires de codes à barres
Adapté pour	Capteurs de la série 46C
	Lecteurs de codes à barres, série BCL 92
	Réflecteur (M)TKS 30x50
	Réflecteur (M)TKS 40x60
	Réflecteur TKS 50x50

Données mécaniques

Désignation normalisée des pièces de fixation, métal	Acier zingué
	Aluminium
Modèle de pièce de fixation	Système de montage
Type de fixation, côté installation	Fixation par serrage sur tôle
	Pour barre ronde 14 mm
Type de fixation, côté appareil	À visser
Type de pièce de fixation	Orientable
	Pivotant 360°
	Serrable
Matériau de la pièce de fixation	Métallique

Classification

Numéro de tarif douanier	83024900
ECLASS 5.1.4	27279202
ECLASS 8.0	27279202
ECLASS 9.0	27273701
ECLASS 10.0	27273701
ECLASS 11.0	27273701
ECLASS 12.0	27273701
ECLASS 13.0	27273701
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015