

## Hoja técnica

## Espejo deflector

Código: 529603

UM60-300

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

Datos técnicos

Datos básicos

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Serie                   | UM                            |
| Tipo, columnas y espejo | Espejo deflector lado trasero |

Datos mecánicos

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Dimensiones (An x Al x L)            | 25 mm x 68 mm x 370 mm                         |
| Peso neto                            | 800 g                                          |
| Color de carcasa                     | Amarillo, RAL 1021                             |
| Tipo de fijación                     | Montaje en ranura                              |
|                                      | Soporte giratorio                              |
| Apropiados para el sensor            | Cortinas ópticas de seguridad MLC 500, MLC 300 |
| Altura del campo de protección hasta | 300 mm                                         |
| Longitud de espejo                   | 360 mm                                         |


Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 70099200 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279207 |
| ECLASS 8.0        | 27279207 |
| ECLASS 9.0        | 27273605 |
| ECLASS 10.0       | 27273605 |
| ECLASS 11.0       | 27273605 |
| ECLASS 12.0       | 27273605 |
| ECLASS 13.0       | 27273605 |
| ECLASS 14.0       | 27273605 |
| ETIM 5.0          | EC002467 |
| ETIM 6.0          | EC002467 |
| ETIM 7.0          | EC002467 |
| ETIM 8.0          | EC002467 |
| ETIM 9.0          | EC002467 |

Dibujos acotados


Todas las medidas en milímetros

Espejo




L Longitud = 370 mm  
SL Longitud de espejo = 360 mm

Distancias de montaje



## Dibujos acotados




### Montaje con escuadra estándar BT-UM60




- A Lateral
- B Posterior
- C Inclinación ajustable (0 - 90°)

## Dibujos acotados

### Montaje con soporte orientable BT-SSD



A



B

- A Posterior
- B Lateralmente 45°