

Fiche technique

Câble de raccordement

Art. n°: 50137263

KD S-M30-16A-V1-050

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique




Figure pouvant varier

Caractéristiques techniques

Données de base

Application	Résistant aux produits chimiques
-------------	----------------------------------

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M30
Type	Prise femelle
Matériau de corps de poignée	PUR
Nombre de pôles	16 pôles
Modèle	Axiale
Connecteur rond, LED	Non
Verrouillage	Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant

Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------

Propriétés du câble

Nombre de brins	16 pièce(s)
Section des brins	Tension : 2 x 1 mm ² / signal : 14 x 0,14 mm ²
Couleur de la gaine	Noir
Blindé	Oui
Modèle de câble	Câble de raccordement (ouvert d'un côté)
Diamètre (extérieur) du câble	7,5 mm
Longueur de câble	5.000 mm
Matériau de gaine	PVC
Isolation des brins	PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement	Non

Données mécaniques

Rayon de courbure pour pose fixe, min.	Au moins 6 x le diamètre du câble
--	-----------------------------------

Commande et affichage

Caractéristiques ambiantes

Température ambiante, fonctionnement, pose fixe	0 ... 80 °C
---	-------------

Certifications

Homologations	RoHS
---------------	------

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Raccordement électrique


Connexion 1

Type de connexion	Connecteur rond
Taille du filetage	M30
Type	Prise femelle
Matériau de corps de poignée	PUR
Nombre de pôles	16 pôles
Modèle	Axiale
Connecteur rond, LED	Non
Verrouillage	Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant

Broche

1	Blanc
2	Brun
3	Vert
4	Jaune
5	Gris
6	Rose
7	Bleu
8	Rouge
9	Noir
10	Violet

Couleur de brin



Raccordement électrique

Broche	Couleur de brin
11	Gris / Rose
12	Bleu / Rouge
13	Blanc / Vert
14	Brun / Vert
15	Blanc / Jaune
16	Brun / Jaune

Connexion 2

Type de connexion	Extrémité libre
-------------------	-----------------