

## Hoja técnica

## Pieza de fijación

Código: 50080152

BT 64

### Contenido

- Datos técnicos
- Dibujos acotados



La figura puede variar

## Datos técnicos

### Datos básicos

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Apropiado para el grupo de productos | Sensores de conmutación, cúbicos |
| Apropiado para                       | LS 64                            |

### Datos mecánicos

|   |                      |
|---|----------------------|
| Denominación normalizada pieza de fijación, metal | Acero, galvanizado   |
| Peso neto   | 153 g                |
| Versión de la pieza de fijación                   | Ángulo en forma de L |
| Tipo de fijación, del lado del sistema            | Fijación pasante     |
| Tipo de fijación, del lado del equipo             | Enroscable           |
| Tipo de pieza de fijación                         | Rígido               |
| Material de la pieza de fijación                  | Metal                |

### Clasificación

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Número de arancel | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4      | 27279202 |
| ECLASS 8.0        | 27279202 |
| ECLASS 9.0        | 27273701 |
| ECLASS 10.0       | 27273701 |
| ECLASS 11.0       | 27273701 |
| ECLASS 12.0       | 27273701 |
| ECLASS 13.0       | 27273701 |
| ECLASS 14.0       | 27273701 |
| ECLASS 15.0       | 27273701 |
| ECLASS 16.0       | 27273701 |
| ETIM 5.0          | EC002498 |
| ETIM 6.0          | EC003015 |
| ETIM 7.0          | EC003015 |
| ETIM 8.0          | EC003015 |
| ETIM 9.0          | EC003015 |
| ETIM 10.0         | EC003015 |
| UNSPSC 26.08      | 31242100 |

## Dibujos acotados

Todas las medidas en milímetros

