

Technisch gegevensblad Verdeler

Art.-nr.: 50130607

MD 7XXP-11-82IO4-13



Afbeelding kan afwijken

Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Elektrische aansluiting
- Bedradingsschema's
- Bediening en display
- Toebehoren



Technische gegevens

Elektrische gegevens

Ingangen

Schakelement PNP

Prestatiegegevens

Somstroom 8 A

Ingangsgegevenslogica

Nominale ingangsspanning U_N 24 V DC

Aansluiting

Basisaansluiting

Type aansluiting Ronde stekker

Functie Verbinding met besturing

Schroefdraadmaat M23

Aantal polen 12 -polig

Codering A-gecodeerd

Type male

Verdeelaansluitingen

Aantal aansluitingen 8 St.

Schroefdraadmaat M12

Aantal polen 4 -polig

Codering A-gecodeerd

Type female

Materiaal Kunststof

Materiaal afdichting O-ring TPU

Materiaal contacten verguld

Bedrijfsstroom per contact 4 A

Mechanische gegevens

Bouwvorm hoekig

Afmeting (b x h x l) 50 mm x 36,5 mm x 150 mm

Materiaal behuizing Kunststof

Nettogewicht 187 g

Aanhaalmoment bout 1 N·m

Bediening en display

Type weergave LED

Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 70 °C

Certificeringen

Beschermingsgraad IP 67

IP 65

Goedkeuringen c UL US

Classificatie

Douanetariefnummer 85369010

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 8.0 27279219

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ECLASS 13.0 27440108

ECLASS 14.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585


ETIM 7.0 EC003558

ETIM 8.0 EC002585

ETIM 9.0 EC002585


Maattekeningen

Alle maten in millimeter




Elektrische aansluiting


Pin	Pintoewijzing
1	Insteeklocatie 1 / contact 4
2	Insteeklocatie 2 / contact 4
3	Insteeklocatie 3 / contact 4
4	Insteeklocatie 4 / contact 4
5	Insteeklocatie 5 / contact 4
6	Insteeklocatie 6 / contact 4
7	Insteeklocatie 7 / contact 4
8	Insteeklocatie 8 / contact 4
9	Insteeklocatie 1-8 / contact 3
10	Insteeklocatie 1-8 / contact 3
11	Insteeklocatie 1-8 / contact 1
12	Insteeklocatie 1-8 / contact 5



Pin	Pintoewijzing
1	+
2	n.c.
3	-
4	Signaal 1 (NO)
5	PE



Bedradingsschema's



Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen, permanent aan	Bedrijfsspanning aanwezig
2	geel, permanent aan	Signaal 1

Toebehoren

Aansluittechniek - aansluitkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134969	KD U-M23-CA-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, axiaal, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR
	50134973	KD U-M23-CW-P1-050	Aansluitkabel	Aansluiting 1: Ronde stekker, M23, gebogen, female, A-gecodeerd, 12 -polig Ronde stekker, LED: Nee Aansluiting 2: open uiteinde Afgeschermd: Nee Kabellengte: 5.000 mm Materiaal mantel: PUR

Algemeen

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50134480	CAP M12K-Set	Aansluitkap	Type: Afsluitkap voor vrije insteeklocaties Schroefdraadmaat: M12 Materiaal: Kunststof

Toebehoren

Opmerking	
	Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.