

Karta danych technicznych


Kabel przyłączeniowy

Nr art.: 50137270

KD S-M30-30A-V1-100

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

Dane techniczne

Dane podstawowe

Aplikacja	Odporny na działanie chemikaliów
-----------	----------------------------------

Przylącze

Przylącze 1	
Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Liczba pinów	30 -pin
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Przylącze 2	
Rodzaj przylącza	otwarty koniec
Właściwości przewodu	
Liczba żył	30 Piece(s)
Kolor płaszcz	czarny
Ekranowane	Tak
Wersja przewodu	Kabel przyłączeniowy (otwarty na jednym końcu)
Średnica przewodu (zewnątrzna)	9 mm
Długość przewodu	10.000 mm
Materiał płaszcz	PVC
Przydatność łańcucha wleczonego	Nie

Certyfikaty

Dopuszczenia	RoHS
--------------	------

Klasyfikacja

Numer taryfy celnej	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Przylącze elektryczne


Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M30
Typ	female
Liczba pinów	30 -pin
Wersja	osiowy
Wtyczka okrągła, LED	Nie
Obudowy wtyczki	Ekranowanie

Pin

Kolor żyły

1	Biały
2	brązowy
3	zielony
4	szary
5	różowy
6	czerwony
7	żółty
8	czarny
9	fioletowy
10	różowy / szary
11	czerwony / niebieski
12	Biały / zielony
13	brązowy / zielony
14	Biały / żółty
15	brązowy / żółty
16	Biały / szary
17	brązowy / szary
18	Biały / różowy
19	brązowy / różowy



Przylącze elektryczne

Pin	Kolor żyły
20	Biały / niebieski
21	brązowy / niebieski
22	Biały / czerwony
23	brązowy / czerwony
24	Biały / czarny
25	brązowy / czarny
26	szary / żółty
27	różowy / zielony
28	-
29	niebieski
30	szary / zielony

Przylącze 2

Rodzaj przylącza	otwarty koniec
------------------	----------------