

## 技术数据表

## 应答单元

配件编号: 426298

MLDSET AC-ABF 70INV. A.1



### 内容

- 技术参数
- 电气连接

图片可能不同



## 技术参数

### 基础数据

包含	AC-ABF70.INV应答单元 夹紧 安装底板
适合	MLC 500,MLC 300安全光幕 MLD 500, MLD 300 多光束安全光栅

### 功能

功能	AOPDs 屏蔽功能空转 启动/重启互锁 复位 复位键亮起
复位键	是
LED指示器	是

### 电气数据

通过按压按钮的开关电流	1 ... 1,000 mA
性能数据 供电电压 $U_B$	24 V, DC, -20 ... 20 %

### 连接

接口数量	2 个
连接1	
功能	连接到设备
类型	带接头电缆
电缆长度	5,000 mm
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	8 个引脚
连接2	
功能	与PLC连接
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
螺纹规格	M12
材料	金属
引脚数	8 个引脚

### 机械参数

尺寸 (宽 x 高 x 长)	110 mm x 80 mm x 110 mm
塑料外壳	玻璃纤维加强(PPS), 自熄
外壳颜色	灰色
紧固类型	黑色 安装底板

### 环境数据

环境温度, 工作	-25 ... 70 °C
环境温度, 储藏	-25 ... 70 °C

### 认证

防护等级	IP 67 IP 69K
安全等级	III

### 分类

税率编号	85369095
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27371246
ECLASS 11.0	27371246
ECLASS 12.0	27371246
ECLASS 13.0	27371246
ECLASS 14.0	27371246
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

## 电气连接

### 连接1

功能	连接到设备
类型	带接头电缆
电缆长度	5,000 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
螺纹规格	M12
类型	插头
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码

## 电气连接

### 连接2

功能	与PLC连接
类型	带接头电缆
电缆长度	200 mm
护套材料	PUR
电缆颜色	黑色
螺纹规格	M12
类型	插座
材料	金属
引脚数	8 个引脚
编码	A-编码