Fiche technique
Câble de raccordement
Art. n°: 520083
AC-D15E-GF

Figure pouvant varier

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique

Caractéristiques techniques

Données de base

Mémoire de paramètres	Oui

Données électriques

Données de puissance

Tension de fonctionnement	30 V CA/CC

Connexion

Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	15 pôles
Modèle	Axiale

Données mécaniques

Caractéristiques ambiantes

Certifications

Brevets américains	US 7,696,468 B

Classification

Numéro de tarif douanier	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Raccordement électrique

Connexion 1

Type de connexion	Sub-D
Type	Prise femelle
Nombre de pôles	15 pôles
Modèle	Axiale