

기술 데이터 시트


상호접속 케이블

품목 번호: 50106881

KB-ROD4 plus-5000

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결



기술 데이터

연결

연결 1	
연결부 종류	Sub-D
유형	암
핀 개수	9 핀
버전	액시얼
연결 2	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼
케이블 특성	
차폐됨	예
케이블 모델	상호접속 케이블
케이블 길이	5,000 mm
덮개 재료	PUR

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27069190
ECLASS 8.0	27069190
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
UNSPSC 26.08	26121604

기술 데이터

순중량	266 g
-----	-------

전기 연결

연결 1

연결부 종류	Sub-D
유형	암
핀 개수	9 핀
버전	액시얼

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	5 핀
엔코딩	A-코딩됨
버전	액시얼
잠금 장치	나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치