

Folha de dados técnicos


Cabo de conexão

N.º do art.: 50137270

KD S-M30-30A-V1-100

Conteúdo

- Dados técnicos
- Conexão elétrica



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

Aplicação	Resistente a produtos químicos
-----------	--------------------------------

Conexão

Conexão 1	
Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M30
Tipo	female
Número de polos	30 polos
Versão	Axial
Conector redondo, LED	Não
Conexão 2	
Tipo de conexão	Extremidade aberta
Características dos cabos	
Número de fios	30 Unid.
Cor da bainha	Preto
Blindado	Sim
Versão do cabo	Cabo de conexão (aberto de um lado)
Diâmetro do cabo (exterior)	9 mm
Comprimento do cabo	10.000 mm
Material da bainha	PVC
Adequabilidade para correntes de arraste	Não

Certificações

Certificações	RoHS
---------------	------

Classificação

Número da pauta aduaneira	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

Conexão elétrica


Conexão 1

Tipo de conexão	Conector redondo
Tamanho da rosca	M30
Tipo	female
Número de polos	30 polos
Versão	Axial
Conector redondo, LED	Não
Invólucro de conector	Blindagem

Pino

Cor do fio

1	Branco
2	Marrom
3	Verde
4	Cinza
5	Rosa
6	Vermelho
7	Amarelo
8	Preto
9	Violeta
10	Cinza / Rosa
11	Azul / Vermelho
12	Branco / Verde
13	Marrom / Verde
14	Amarelo / Branco
15	Amarelo / Marrom
16	Branco / Cinza
17	Cinza / Marrom
18	Branco / Rosa
19	Marrom / Rosa



Conexão elétrica

Pino	Cor do fio
20	Azul / Branco
21	Azul / Marrom
22	Branco / Vermelho
23	Marrom / Vermelho
24	Branco / Preto
25	Marrom / Preto
26	Amarelo / Cinza
27	Rosa / Verde
28	-
29	Azul
30	Cinza / Verde

Conexão 2

Tipo de conexão	Extremidade aberta
-----------------	--------------------