

기술 데이터 시트


뮤팅 케이블

품목 번호: 548052

CB-M12-1500X-3WF/WM

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 회로도



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

어플리케이션	내유성/내윤활성
--------	----------

전기 데이터

연결

연결 1	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	3 핀
버전	굴절형
원형 커넥터, LED	아니요
연결 2	
연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	3 핀
버전	굴절형
케이블 특성	
와이어 개수	3 개수
와이어 단면	0.34 mm²
덮개 색상	흑색
차폐됨	아니요
케이블 모델	상호접속 케이블
케이블 직경(외경)	4.3 mm
케이블 길이	1,500 mm
와이어 재료	구리
덮개 재료	PUR
드래그 체인 적합성	예
트래버스 측량	수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s

기술 데이터

순중량	56 g
-----	------

조작 및 표시

환경 데이터

작동 시 주변 온도, 고정적 배열	-25 ... 80 °C
--------------------	---------------

인증

분류

HS 번호	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

전기 연결

연결 1

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	암
핀 개수	3 핀
버전	굴절형
원형 커넥터, LED	아니요

연결 2

연결부 종류	원형 커넥터
나사 크기	M12
유형	Male
핀 개수	3 핀
버전	굴절형

회로도

배선도

