

Scheda tecnica dati

Cavo di interconnessione

Cod. art.: 50126132
KB 307-3000

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Idoneo per	BPS 307i
Idoneo per interfaccia	SSI
Memoria dei parametri	No

Collegamento

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore femmina
Numero di poli	32 poli
Connettore circolare, LED	No

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore femmina
Numero di poli	10 poli
	6 poli

Proprietà del cavo

Numero di conduttori	16 pezzo(i)
Colore della guaina	Nero
Schermato	Sì
Modello di cavo	Cavo di interconnessione
Diametro del cavo (esterno)	8,5 mm
Lunghezza cavo	3.000 mm
Materiale della guaina	PVC
Idoneità per catena portacavi	No

Dati meccanici

Peso netto	369 g
------------	-------

Comando e visualizzazione

Classificazione

Voce tariffaria doganale	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ECLASS 15.0	27060311
ECLASS 16.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855

Collegamento elettrico

Collegamento 1

Tipo di collegamento	Connettore femmina
Numero di poli	32 poli
Connettore circolare, LED	No

Collegamento 2

Tipo di collegamento	Connettore femmina
Numero di poli	10 poli
	6 poli