

Scheda tecnica dati

Docking station

Cod. art.: 50155851

Base-H IT 1962g-WC

Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Avvisi



La figura può variare



Dati tecnici

Dati di base

Tipo	Docking station
Idoneo per	Lettori mobili di codici 2D, serie IT 1991i

Dati elettrici

Dati di potenza

Tensione di alimentazione U_B	4,5 ... 5,5 V, CC
Tecnologia accumulatore	Contatti di ricarica

Interfaccia

Tipo	PS/2
	RS 232
	USB

Collegamento

Numero di collegamenti	3 pezzo(i)
Portata Bluetooth	Classe 1
Versione Bluetooth	4.2

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	RJ41

Collegamento 2

Funzione	Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento	Presa jack

Collegamento 3

Tipo di collegamento	Bluetooth
----------------------	-----------

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L)	74 mm x 78 mm x 211 mm
Alloggiamento in plastica	UL 94-V0
Peso netto	215 g

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	5 ... 35 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	0 ... 50 °C
Altezza di caduta	1,8 m
Misure relative a	Pavimento in calcestruzzo

Certificazioni

Grado di protezione	IP 41
---------------------	-------

Classificazione

Voce tariffaria doganale	84719000
ECLASS 5.1.4	27289200
ECLASS 8.0	27289290
ECLASS 9.0	27289290
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280105
ECLASS 13.0	27280105
ECLASS 14.0	27280105
ECLASS 15.0	27280105
ECLASS 16.0	27280105
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002997
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	43211701


Collegamento elettrico

Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	RJ41

Pin Assegnazione dei pin

Pin	Assegnazione dei pin
1	Schermatura
2	Cable ID (ID cavo)
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V CC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



Collegamento elettrico

Collegamento 2

Funzione	Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento	Presa jack
Diametro	5,4
Numero di poli	2 poli

Collegamento 3

Funzione	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	Bluetooth

Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Rosso, 1x lampeggiante	Trasmissione di dati attiva
	Rosso, costantemente acceso	Stato ready
2	Verde, lampeggiante	Procedura di caricamento attiva
	Verde, costantemente acceso	Batteria carica

Avvisi

 Rispettare l'uso previsto!	
	⚠ Questo prodotto non è un sensore di sicurezza e non serve alla protezione di persone. ⚠ Il prodotto deve essere messo in servizio solo da personale qualificato. ⚠ Utilizzare il prodotto solo conformemente all'uso previsto.