

기술 데이터 시트

반사판

품목 번호: 50130290

TK 100 x100-Set





내용

- 세트 구성품
- 기술 데이터
- 치수 도면

그림과 차이가 날 수 있습니다

세트 구성품

| | 개수 | 품목 번호 | 명칭 | 품목 | 설명 |
|---|----|----------|------------|-----|---|
|  | 2 | 50009419 | BT 910M | 브래킷 | 고정 부품 모델: L자형 브래킷 마운팅, 시스템 측: 통로 마운팅으로 마운팅, 장치 측: 나사 조립 가능 고정 부품 종류: 고정형 재료: 금속 |
|  | 1 | 50003192 | TK 100x100 | 반사판 | 디자인: 장방형 육각 엘리먼트 크기: 4 mm 반사면: 96 mm x 96 mm 재료: 플라스틱 캐리어 물질: 플라스틱 재료 화학 성분 표시: PMMA8N 고정: 뒷면 부착 가능 |

기술 데이터

기술 데이터

| | |
|-----------------|------------------------|
| 디자인 | 장방형 |
| 트리플 반사판 크기 | 4 mm |
| 설치 치수 너비 | 99.4 mm |
| 설치 치수 높이 | 99.4 mm |
| 설치 치수 두께 | 8.7 mm |
| 반사면 높이 | 96 mm |
| 반사면 너비 | 96 mm |
| 반사판 재료 | 플라스틱 |
| 캐리어 물질 재료 | 플라스틱 |
| 편광 변경식 | 예 |
| 반사판 재료 화학 성분 표시 | PMMA8N |
| 활성면 구조 | 트리플 |
| 순중량 | 61 g |
| 고정 방식 | 뒷면 부착 가능 함께 제공된 브래킷 |

환경 데이터

| | |
|------------|---------------|
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 65 °C |
|------------|---------------|

인증

| | |
|-------|-------|
| 보호 등급 | IP 67 |
|-------|-------|

분류

| | |
|--------------|----------|
| HS 번호 | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |

치수 도면

전체 치수 정보(mm)

