

## 技术数据表

## 接头

配件编号: 50038537

KD 02-5-SA

### 内容

- 技术参数
- 电气连接



图片可能不同



## 技术参数

## 电气数据

## 性能数据

工作电压	最大60 V AC/DC
测量工作电流	4,000 mA

## 连接

## 连接1

功能	供电电源
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

## 连接2

类型	螺栓端子
----	------

## 电缆性质

核心截面	0.75 mm <sup>2</sup>
AWG	18

## 机械参数

扳手开口宽度	18 mm
电缆出口	4 ... 6 mm
	5 ... 8 mm
	6 ... 8 mm
	6.5 ... 8.5 mm
	8 ... 9 mm

## 电气连接

## 连接1

功能	供电电源
类型	接头
螺纹规格	M12
类型	插头
柄体材料	金属
引脚数	5 个引脚
编码	B-编码
规格	直形
锁	螺旋接头, 镀镍压铸锌, 推荐转矩0.6 Nm, 自锁

## 连接2

类型	螺栓端子
----	------

## 环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 85 °C
----------	---------------

## 认证

防护等级	IP 67
认证	c UL US

## 分类

税率编号	85369010
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440102
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27440102
ECLASS 11.0	27440116
ECLASS 12.0	27440116
ECLASS 13.0	27440116
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635