

## 技术数据表

### 电子标签

配件编号: 50102915

TFM 02 1125.220

#### 内容

- 技术参数
- 尺寸图纸
- 说明
- 更多信息



图片可能不同



技术参数

|      |           |
|------|-----------|
| 基础数据 |           |
| 系列   | TFM       |
| 适合   | RFM       |
| 芯片   | TagIT HFI |
| 工作频率 | 13.56 MHz |

|      |       |
|------|-------|
| 电气数据 |       |
| 性能数据 |       |
| 存储容量 | 256 B |
| 存储区  | 64 个  |

|      |           |
|------|-----------|
| 认证   |           |
| 应用标准 | ISO 15693 |

|      |       |
|------|-------|
| 机械参数 |       |
| 结构   | 写     |
| 厚度   | 3 mm  |
| 外径   | 22 mm |
| 外壳材料 | 塑料    |
| 塑料外壳 | 计算机   |
| 净重   | 2 g   |


|         |                |
|---------|----------------|
| 环境数据    |                |
| 环境温度，工作 | -25 ... 85 °C  |
| 环境温度，储藏 | -25 ... 120 °C |

|      |       |
|------|-------|
| 认证   |       |
| 防护等级 | IP 68 |

|              |          |
|--------------|----------|
| 分类           |          |
| 税率编号         | 85235200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0   | 27289290 |
| ECLASS 9.0   | 27280402 |
| ECLASS 10.0  | 27280402 |
| ECLASS 11.0  | 27280402 |
| ECLASS 12.0  | 27280402 |
| ECLASS 13.0  | 27280402 |
| ECLASS 14.0  | 27280402 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC002996 |
| ETIM 7.0     | EC002996 |
| ETIM 8.0     | EC002996 |
| ETIM 9.0     | EC002996 |

尺寸图纸

所有尺寸单位均为毫米



说明

遵守设备的使用规定！

本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。

只能由专业人员将本产品投入运行。

请仅根据正确用途使用本产品。

更多信息

- 读取范围内的金属也许会明显缩小检测范围。