

## Technisch gegevensblad Bevestigingsonderdeel

Art.-nr.: 50148152

BTC 0310M-DT

### Inhoud

- Technische gegevens
- Maattekeningen
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken

## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Geschikt voor productgroep | Industriële beeldverwerking |
| Geschikt voor              | LCAM 308                    |

### Mechanische gegevens


|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Nettogewicht                         | 26 g        |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Klemhouder  |
| Type bevestiging, installatiezijde   | klembaar    |
| Type bevestiging, apparaatzijde      | schroefbaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen     | Metaal      |
| Trillingsdemping                     | Nee         |

### Classificatie

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Douanetariefnnummer | 73181900 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279290 |
| ECLASS 8.0          | 27279290 |
| ECLASS 9.0          | 27273701 |
| ECLASS 10.0         | 27273692 |
| ECLASS 11.0         | 27273692 |
| ECLASS 12.0         | 27273692 |
| ECLASS 13.0         | 27273692 |
| ECLASS 14.0         | 27273692 |
| ECLASS 15.0         | 27273692 |
| ECLASS 16.0         | 27273692 |
| ETIM 5.0            | EC002498 |
| ETIM 6.0            | EC003015 |
| ETIM 7.0            | EC003015 |
| ETIM 8.0            | EC003015 |
| ETIM 9.0            | EC003015 |
| ETIM 10.0           | EC003015 |
| UNSPSC 26.08        | 31242100 |

## Maattekeningen

Alle maten in millimeter



## Toebehoren

### Bevestigingstechniek - overige

|                                                                                   | Art.-nr. | Benaming    | Artikel               | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 50027375 | BT 56       | Bevestigingsonderdeel | Functies: Statische toepassingen<br>Uitvoering van bevestigingsonderdeel: Montagesysteem<br>Bevestiging, installatiezijde: voor ronde stang 16 mm, voor ronde stang 18 mm, voor ronde stang 20 mm<br>Bevestiging, apparaatzijde: klembaar<br>Materiaal: Metaal<br>Aanhaalmoment van klembekken: 8 N·m |
|  | 50111224 | BT 59       | Bevestigingsbeugel    | Bevestiging, installatiezijde: Groefmontage<br>Bevestiging, apparaatzijde: klembaar<br>Materiaal: Metaal<br>Trillingsdemping: Nee                                                                                                                                                                     |
|  | 50124941 | BTU 0300M-W | Bevestigingsonderdeel | Bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging<br>Bevestiging, apparaatzijde: klembaar, Geschikt voor M4-schroeven, Groefmontage<br>Materiaal: Metaal<br>Trillingsdemping: Nee                                                                                                                 |

#### Opmerking



↗ Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.