

## 技术数据表

## 条码带

配件编号: 50144181

BCB G30 H25 L090

### 内容

- 技术参数
- 产品型号描述



图片可能不同

## 技术参数

### 基础数据

适合	BPS 300i 系列条码定位系统
	BPS 8 系列条码定位系统
	FBPS 600i 系列条码定位系统

### 机械参数

尺寸 (高 x 长)	25 mm x 90,000 mm
栅格尺寸	30 mm
净重	618 g
机械特性	化学性
	耐刮
	耐擦
	耐潮
粘合剂	丙烯酸盐粘合剂
	防紫外线
粘合剂强度	0.1 mm
制造工艺	数字印刷
耐化学性(23°C下超过24 h)	变压器油
	庚烷
	柴油
	石油溶剂油
淬火	72 h
表面保护	聚酯, 无光泽

### 环境数据

环境温度, 工作	-40 ... 120 °C
处理温度	0 ... 45 °C
建议处理温度	10 ... 25 °C
耐用性	喷盐雾(150 h/5 %)
	湿度
	紫外线
温度耐受性	-40 ... 120 °C
基本特性	不粘油
	光滑
	干净
	干燥

### 分类

税率编号	48211010
ECLASS 5.1.4	27280190
ECLASS 8.0	27280190
ECLASS 9.0	27280192
ECLASS 10.0	27280192
ECLASS 11.0	27280192
ECLASS 12.0	27280192
ECLASS 13.0	27280192
ECLASS 14.0	27280192
ECLASS 15.0	27280192
ECLASS 16.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015
UNSPSC 26.08	31242100

## 产品型号描述

产品名称: BCB AAA BBB CCCC DDDD E

**BCB**                      **条码带**

BCB	系列 BCB: 条码带
AAA	网格 / 栅格尺寸 G30: 30 mm G40: 40 mm
BBB	带高度 / 特殊高度 H25: 高度 25 mm H47: 高度 47 mm SH1: 个别特殊高度在 20 - 32 mm 之间 SH2: 个别特殊高度在 33 - 47 mm 之间 SH3: 个别特殊高度在 48 - 70 mm 之间 SH4: 个别特殊高度在 71 - 140 mm 之间
CCCC	带长度 / 特殊长度 Lxxx: 带长度单位 mm SL: 特殊长度

## 产品型号描述

BCB

条码带

DDDD 选项  
TWIN : 两条相同打印的条码带  
MVS : 测量值开关 ( 红色 )  
MV0 : 测量值零 ( 黄色 )  
MK: 标签  
RW : 反向卷绕 ( 更改的卷绕方向, 最小位置值位于卷芯内部 )  
RK: Repair Kit (维修带)

E 客户专用规格  
A : 代码内容 ML = AA1 红色  
B : 代码内容 ML = BB1 红色  
C : 代码内容 ML = CC1 红色  
D : 代码内容 ML = DD1 红色  
E : 代码内容 ML = EE1 红色  
F : 代码内容 ML = FF1 红色  
G : 代码内容 ML = CC1 红色

### 注意



所有可用设备类型列表请查阅劳易测的网站 [www.leuze.com](http://www.leuze.com)。