

## Teknik veri sayfası

### Kablo soketi

Ürün no.: 50149065

S GB-M12-8A-M-SK

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir



## Teknik veriler

## Temel veriler

Arayüz için uygundur Ethernet

## Elektrik verileri

## Güç verileri

Aşırı gerilim kategorisi II  
Ölçüm işletmesi akımı 500 mA

## Bağlantı

Bağlantı sayısı 1 Adet

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör  
Vida dişi büyüklüğü M12  
Tip erkek  
Malzeme Metal  
Malzeme kavrama cismi Metal  
Kutup sayısı 8 kutuplu  
Kodlama X kodlu  
Versiyon eksenel  
Kilit Vidalama

## Bağlantı 2

Bağlantı türü Bıçak sıkıştırması  
Kutup sayısı 8 kutuplu

## Kablo özellikleri

İletken enine kesiti 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,34 mm<sup>2</sup>

## Mekanik bilgiler

Malzeme gövde Metal  
Metal gövde Çinko baskı döküm  
Maks. kablo deliği 5,5 ... 9 mm

## Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 85 °C  
Kirlenme derecesi 3

## Sertifikalar

Koruma sınıfı IP 67

## Sınıflandırma

Gümrük taife numarası 85366990  
ECLASS 5.1.4 27279201  
ECLASS 8.0 27440102  
ECLASS 9.0 27069190  
ECLASS 10.0 27440102  
ECLASS 11.0 27440102  
ECLASS 12.0 27440116  
ECLASS 13.0 27440116  
ETIM 5.0 EC002635  
ETIM 6.0 EC002635  
ETIM 7.0 EC002635  
ETIM 8.0 EC002635

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

Bağlantı türü Yuvarlak konnektör  
Vida dişi büyüklüğü M12  
Tip erkek  
Malzeme Metal  
Malzeme kavrama cismi Metal  
Kutup sayısı 8 kutuplu  
Kodlama X kodlu  
Versiyon eksenel  
Kilit Vidalama

## Bağlantı 2

Bağlantı türü Bıçak sıkıştırması  
Kutup sayısı 8 kutuplu