

Teknik veri sayfası Adaptör

Ürün no.: 50143031

D PL-M12-5A-PWR

İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı
- Aksesuarlar



Şekil farklılık gösterebilir

Teknik veriler

Bağlantı

Bağlantı sayısı	2 Adet
Bağlantı 1	
Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	L kodlu
Versiyon	eksenel
Bağlantı 2	
Bağlantı türü	Jack soket
Kablo özellikleri	
AWG	18

Mekanik bilgiler

Anahtar genişliği	18 mm
Net ağırlık	187 g
Takma periyotları, maks.	> 50

Çevresel veriler

Ortam sıcaklığı işletim	-40 ... 85 °C
-------------------------	---------------

Sertifikalar

Koruma sınıfı	IP 20
---------------	-------

Sınıflandırma

Gümrük taife numarası	85444290
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27440104
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27440106
ECLASS 11.0	27440106
ECLASS 12.0	27440106
ECLASS 13.0	27440106
ECLASS 14.0	27440106
ECLASS 15.0	27440106
ECLASS 16.0	27440106
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925
ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
UNSPSC 26.08	32151900


Elektrik bağlantısı

Bağlantı 1

Bağlantı türü	Yuvarlak konektör
Vida dişi büyüklüğü	M12
Tip	dişi
Kutup sayısı	5 kutuplu
Kodlama	L kodlu
Versiyon	eksenel

Pin Pin tahsis

1	V+
2	n.c.
3	V-
4	n.c.
5	n.c.



Bağlantı 2

Bağlantı türü	Jack soket
---------------	------------

Aksesuarlar

Güç besleme üniteleri

	Ürün no.	Adı	Ürün	Tanım
	50110748 *	NT 24-24W	Güç besleme ünitesi	Güç besleme ünitesi türü: Konnektör güç besleme ünitesi Çıkış: 24 V DC, 1 A Giriş: 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz

* Gerekli aksesuar, lütfen ayrı olarak sipariş edin

Uyarı



↗ Mevcut tüm aksesuarların bir listesini, Leuze'nin internet sitesinde, ürün ayrıntıları sayfasındaki İndir sekmesinde bulabilirsiniz.