

## Fiche technique

## Lot de capteurs d'inhibition

Art. n°: 426447

Set-AC-MLX.2-2S

### Contenu

- Lot comprenant
- Caractéristiques techniques
- Encombrement



Figure pouvant varier

## Lot comprenant

|                                                                                   | Nombre | Art. n°  | Désignation          | Article                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2      | 50139557 | PRK25C.D/PX-2000-M12 | Reflex sur réflecteur polarisé | Application: Détection d'objets sous film étirable<br>Portée limite: 0,05 ... 10 m<br>Source lumineuse: LED, Rouge<br>Tension d'alimentation: CC<br>Sorties de commutation numériques: 1 pièce(s)<br>Sortie de commutation 1: Transistor, PNP, Commutation forcée<br>Fréquence de commutation: 1.500 Hz<br>Connexion: Câble à connecteur rond, 2.000 mm, M12, PUR, 4 pôles |

## Caractéristiques techniques

### Données de base

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Série       | Set-AC                                                           |
| Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 |

### Données optiques

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portée de fonctionnement | 0,05 ... 4 m, Avec réflecteur TKS 50x50<br>0,05 ... 8 m, avec réflecteur TK(S)<br>100x100 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

### Données mécaniques

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Poids net                       | 610 g                                  |
| Couleur du boîtier              | Jaune, RAL 1021                        |
| Type de fixation                | Support fourni                         |
| Type de capteurs d'inhibition   | Cellules reflex sur réflecteur PRK 25C |
| Nombre de capteurs d'inhibition | 2 pièce(s)                             |

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279290 |
| ECLASS 8.0               | 27279290 |
| ECLASS 9.0               | 27279090 |
| ECLASS 10.0              | 27272792 |
| ECLASS 11.0              | 27272792 |
| ECLASS 12.0              | 27272792 |
| ECLASS 13.0              | 27272792 |
| ECLASS 14.0              | 27272792 |
| ECLASS 15.0              | 27272792 |
| ECLASS 16.0              | 27272792 |
| ETIM 5.0                 | EC002498 |
| ETIM 6.0                 | EC003015 |
| ETIM 7.0                 | EC003015 |
| ETIM 8.0                 | EC003015 |
| ETIM 9.0                 | EC003015 |
| ETIM 10.0                | EC003015 |

## Encombrement

Toutes les dimensions sont en millimètres

