

## Karta danych technicznych

### Element mocujący

Nr art.: 50121434

BT 300 - 1

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane bazowe

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| zawarty          | 4 szt. pierścienie osadcze sprężynujące                         |
|                  | 4 szt. podkładki                                                |
|                  | 4 szt. śruby M4 x 10                                            |
| Przeznaczony dla | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 2xxi Lustra przekierowujące |
|                  | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 3xxi                        |
|                  | Czytniki kodów kreskowych serii BCL 3xxi Lustra przekierowujące |

### Dane mechaniczne

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Normatywne oznaczenie elementu mocującego z metalu | Ciśnieniowy odlew aluminiowy<br>Stal, ocynkowana |
| Wersja elementu mocującego                         | System montażowy                                 |
| Rodzaj mocowania, po stronie instalacji            | do prętów okrągłych 10 - 16 mm                   |
| Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia            | przykręcany                                      |
| Rodzaj elementu mocującego                         | obrotowe 360°<br>regulowalne                     |
| Materiał elementu mocującego                       | Metal                                            |

### Klasyfikacja

|              |          |
|--------------|----------|
| eCl@ss 5.1.4 | 27279202 |
| eCl@ss 8.0   | 27279202 |
| eCl@ss 9.0   | 27273701 |
| eCl@ss 10.0  | 27273701 |
| eCl@ss 11.0  | 27273701 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC003015 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |

# Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach

