

Karta danych technicznych Element kolumny sygnalizacyjnej

Nr art.: 50130435

E7-V1-BZ1

Treść

- Dane techniczne
- Wskazówki
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane bazowe

Seria	E7
Przeznaczony dla	Elementy kolumny sygnalizacyjnej serii E7
Rodzaj sygnalizacji	akustyczny

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe	
Napięcie zasilające U_B	24 V, DC, 10 %
Pobór prądu, maks.	92 mA, Prąd włączający: 7 A

Dane mechaniczne

Konstrukcja	cyldryczny
Wymiar (\varnothing x L)	70 mm x 70 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Masa netto	102 g
Rodzaj mocowania	System bagnetowy

Obsługa i wskazanie

Elementy sterujące	Przełączniki Dip
Funkcja elementu obsługowego	Wybór rodzaju dźwięku

Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	-30 ... 60 °C
--	---------------

Certyfikaty

Stopień ochrony	IP 66
Dopuszczenia	c UL US

Dane akustyczne

Rodzaj dźwięku	Dźwięk ciągly lub impulsowy
Ciśnienie akustyczne	100 ... 100 dB
Liczba dźwięków	1 Piece(s)

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27371237
eCl@ss 8.0	27371237
eCl@ss 9.0	27371237
eCl@ss 10.0	27371237
eCl@ss 11.0	27371237
ETIM 5.0	EC001261
ETIM 6.0	EC001261
ETIM 7.0	EC001261

Wskazówki



Przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem!



- ⌘ Produkt nie jest czujnikiem bezpieczeństwa i nie służy do ochrony osób.
- ⌘ Produkt może być eksploatowany tylko przez osoby kompetentne.
- ⌘ Produkt stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.







W przypadku zastosowań UL:



- ⌘ W zastosowaniach UL dopuszczalne jest używanie wyłącznie w obwodach prądowych Class 2 zgodnie z NEC (National Electric Code).

Akcesoria

Montaż

	Nr art.	Oznaczenie	Artykuł	Opis
	50130436	E7-MH1	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Ze sprężyną naciagową Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 70 mm Wersja: Montaż poziomy Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / poziomy Moduły kopuły: maks. 5 szt. Uchwyt modułu: jednostronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66
	50130440	E7-MP1-100	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Ze sprężyną naciagową Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 70 mm Wersja: Montaż na nóżkach Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / poziomy Moduły kopuły: maks. 5 szt. Uchwyt modułu: jednostronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66
	50130437	E7-MW1	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Ze sprężyną naciagową Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 70 mm Wersja: Montaż za pomocą kątownika Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / pionowy Moduły kopuły: maks. 5 szt. Uchwyt modułu: jednostronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66
	50130438	E7-MW2	Element kolumny sygnalizacyjnej	Przyłącze: Zaciski, Ze sprężyną naciagową Konstrukcja: cylindryczny Średnica: 70 mm Wersja: Montaż za pomocą kątownika Mocowanie, po stronie instalacji: przykręcany / pionowy Moduły kopuły: maks. 10 szt. Uchwyt modułu: dwustronny Temperatura otoczenia: -30 ... 60 °C Stopień ochrony: IP 66

Wskazówka



Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Download strony ze szczegółami artykułów.