

## Karta danych technicznych

### Wtyczka

Nr art.: 50132542

S M8A-3P-SK

#### Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



## Dane techniczne

## Dane elektryczne

## Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze maks. 250 V AC/DC

## Przylącze

## Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M8
Typ	male
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	3 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy
Blokada	Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące

## Dane mechaniczne

Rozstaw klucza 9 mm

## Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji, ułożenie elastyczne	-5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia podczas eksploatacji, ułożenie na stałe	-40 ... 85 °C

## Certyfikaty

Stopień ochrony IP 67

## Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27440102
eCl@ss 11.0	27440102
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635
ETIM 7.0	EC002635

## Przylącze elektryczne

## Przylącze 1

Rodzaj przylącza	Wtyczki okrągłe
Rozmiar gwintu	M8
Typ	male
Materiał korpusu rękojeści	Metal
Liczba pinów	3 -pin
Kodowanie	Z kodowaniem A
Wersja	osiowy
Blokada	Połączenie śrubowe, odlew cynkowy niklowany, zalecany moment obrotowy 0,6 Nm, samoblokujące

## Pin

## Kolor żyły

1	-
3	-
4	-

