

## Karta danych technicznych Reflektor

Nr art.: 50120019

BTU 934M-D12-90

### Treść

- Dane techniczne



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

### Dane bazowe

Przeznaczony dla	Fotokomórki refleksyjne PRK
Wstępnie zamontowany na	Reflektor TKA 30x46

### Dane mechaniczne

Konstrukcja	prostokątny
Szerokość powierzchni refleksyjnej	46 mm x 30 mm
Materiał reflektora	Tworzywo sztuczne
Normatywne oznaczenie elementu mocującego z metalu	Aluminium Stal, ocynkowana
Rodzaj mocowania	zaciskany
Rodzaj mocowania, po stronie instalacji	dla pręta okrągłego 12 mm Mocowanie zaciskowe z blachy
Rodzaj mocowania, po stronie urządzenia	Zamontowany reflektor
Rodzaj elementu mocującego	obrotowe 360° wychylne zaciskany
Materiał elementu mocującego	Metal
Kompatybilny z ITEM	Nie

### Dane otoczenia

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji	-40 ... 70 °C
--	---------------

### Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279203
eCl@ss 8.0	27279203
eCl@ss 9.0	27273701
eCl@ss 10.0	27273601
eCl@ss 11.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467