

Karta danych technicznych

Przewód przyłączeniowy

Nr art.: 50114946

K-D MODU-5P-2m-PVC

Treść

- Dane techniczne
- Przyłącze elektryczne

Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Dane techniczne

Dane elektryczne

Parametry wydajnościowe

Napięcie robocze	30 V AC/DC
------------------	------------

Przylącze

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	AMP
Liczba pinów	5 -pin
Wersja	kątowy
Typ	female

Właściwości wydajności

Ekranowane	Nie
Długość przewodu	2.000 mm
Materiał płaszczka	PVC
Przydatność łańcucha wlezonego	Nie

Klasyfikacja

eCl@ss 5.1.4	27279201
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
eCl@ss 10.0	27060311
eCl@ss 11.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855

Przylącze elektryczne

Przylącze 1

Rodzaj przylącza	AMP
Liczba pinów	5 -pin
Wersja	kątowy
Typ	female