

Technisch gegevensblad

Reflector

Art.-nr.: 50145358

MTKZ DEMO SET





Inhoud

- Set bestaat uit
- Technische gegevens



Afbeelding kan afwijken

Set bestaat uit

	Aantal	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	1	50130343	MTKZ 13-30 SET	Reflector	Bouwworm: rond Reflectievlak diameter: 15 mm Materiaal: Kunststof Dragermateriaal: Kunststof Chemische materiaalaanduiding: PA Befestiging: Clip Geschikt voor boringdiameter: 12,5 ... 13,5 mm Geschikt voor materiaaldikte: 0,8 ... 5 mm Verwerkingstemperatuur: 5 ... 45 °C
	1	50129092	MTKZ 15-30 SET	Reflector	Bouwworm: rond Reflectievlak diameter: 15 mm Materiaal: Kunststof Dragermateriaal: Kunststof Chemische materiaalaanduiding: PA Befestiging: Clip Geschikt voor boringdiameter: 14,5 ... 15,5 mm Geschikt voor materiaaldikte: 0,8 ... 5 mm Verwerkingstemperatuur: 5 ... 45 °C
	1	50140183	MTKZ 7-30 SET	Reflector	Bouwworm: rond Reflectievlak diameter: 15 mm Materiaal: Kunststof Dragermateriaal: Kunststof Chemische materiaalaanduiding: PA Befestiging: Clip Geschikt voor boringdiameter: 6 ... 7 mm Geschikt voor materiaaldikte: 0,8 ... 5 mm Verwerkingstemperatuur: 5 ... 45 °C
	1	50132911	REF 7-A-15-30 SET	Reflecterende folie	Bouwworm: rond Reflectievlak diameter: 15 mm Befestiging: zelfklevend Verwerkingstemperatuur: 15 ... 22 °C

Technische gegevens

Basisgegevens

omvat	10 stuks REF: 7-A-15-30 5 stuks per artikel: MTKZ 7-30, MTKZ 13-30, MTKZ 15-30
Geschikt voor	IPS 200i IPS 400i LSIS 472i

Mechanische gegevens

Bouwworm	rond
Reflectievlak diameter	15 mm
Materiaal drager	Kunststof
Classificatie	
Douanetariefnummer	39269097