

## Karta danych technicznych

### Odbijające lustro

Nr art.: 529612

UM60-1200

#### Treść

- Dane techniczne
- Rysunki wymiarowe



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego

## Dane techniczne

## Dane podstawowe

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Seria                 | UM                       |
| Typ, kolumny i lustra | odbijające lustro z tyłu |

## Dane mechaniczne

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wymiar (szer. x wys. x dł.) | 25 mm x 68 mm x 1.270 mm                                  |
| Masa netto                  | 2.300 g                                                   |
| Kolor obudowy               | żółty, RAL 1021                                           |
| Rodzaj mocowania            | Montaż w rowkach<br>Uchwyt obrotowy                       |
| Przeznaczony dla czujnika   | Optoelektroniczne kurtyny bezpieczeństwa MLC 500, MLC 300 |
| Wysokość pola ochronnego do | 1.200 mm                                                  |
| Długość lustra              | 1.260 mm                                                  |


## Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 70099200 |
| ECLASS 5.1.4        | 27279207 |
| ECLASS 8.0          | 27279207 |
| ECLASS 9.0          | 27273605 |
| ECLASS 10.0         | 27273605 |
| ECLASS 11.0         | 27273605 |
| ECLASS 12.0         | 27273605 |
| ECLASS 13.0         | 27273605 |
| ECLASS 14.0         | 27273605 |
| ECLASS 15.0         | 27273605 |
| ETIM 5.0            | EC002467 |
| ETIM 6.0            | EC002467 |
| ETIM 7.0            | EC002467 |
| ETIM 8.0            | EC002467 |
| ETIM 9.0            | EC002467 |
| ETIM 10.0           | EC002467 |


## Rysunki wymiarowe

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach


### Lustra



L Długość = 1270 mm  
SL Długość lustra = 1260 mm




### Odstępy montażowe



A Maks. 500 mm

## Rysunki wymiarowe


Montaż z kątownikami standardowymi BT-UM60




- A z boku
- B po tylnej stronie
- C ustawiany ukośnie (0 – 90°)

## Rysunki wymiarowe

### Montaż z uchwytem wychylnym BT-SSD



A



B

A po tylnej stronie

B bocznie 45°